

LIP

Sanitetssilikon

Högkvalitetssilikon
ISO 11600-F-25 LM



► Inom-/utomhus

► Våtrum

LIP Sanitetssilikon

09.2013

Användningsområde

LIP Sanitetssilikon är ett mycket elastiskt alkoholbaserat silikon, som fungerar utmärkt för tätning och fogning i kök och badrum. **LIP Sanitetssilikon** är speciellt lämpligt för kakel, klinker, marmor, sten och har en mycket god vidhäftning mot de flesta material, t.ex. metall, tegel, keramik, plast, glas, PVC och behandlat trä.

Underlag

LIP Sanitetssilikon appliceras på rena, torra och fettfria ytor. Vid eventuell avfettning används alkohol eller etanol. Kontrollera vidhäftningen för att säkerställa kompatibilitet mellan materialen.

Normalt krävs det ingen förprimning på underlaget.

Bruksanvisning

Innan fogning med **LIP Sanitetssilikon**, säkerställ vidhäftning i kanten. Gällande branschrekommendationer ska följas, se SFR Rörelsefogar i Våtutrymmen Nr.5/2011 (www.sfr.nu)

Tillgängligt fogutrymme medger i allmänhet inte användning av normal bottningslist. För att förhindra tresidig vidhäftning kan fogbotten i stället täckas med vidhäftningsförhindrande tejp. Ofta är emellertid de förväntade fogrörelserna så små att tejpens kan utelämnas utan risk för skador.

LIP Sanitetssilikon appliceras med patronpistol på rena, torra och fettfria ytor. Fogarna fylls helt. Inom 10 minuter kan fogen/ytan formas med tvål-/vatten med mättad fogpinne. Ej härdad överbliven fogmassa tvättas bort med aceton eller tvättbenzen. Härdad fogmassa tas bort med rakblad eller brytkniv.

Fogdimensioner

Fogbredd	Fogdjup	Tillåten differens
3-4 mm	4-5 mm	+/- 1 mm
6 mm	6 mm	+/- 1 mm
8 mm	6 mm	+/- 1 mm
10 mm	8 mm	+/- 2 mm
15 mm	10 mm	+/- 2 mm
20 mm	12 mm	+/- 2 mm
25 mm	15 mm	+/- 2 mm

Rengöring

Verktyg m.m. rengörs med vatten direkt efter användningen, helst varmt vatten.

Materialåtgång

Fogbredd i mm x fogdjupet i mm = materialåtgången i ml/m

Förpackning

300ml plastpatroner. Skall lagras torrt.

Märkning

Ej märkningspliktig. Innehåller alkoxy.

Hänvisning

Se säkerhetsdatablad.

Tekniska data

	Färgad	Transparent
Skinnbildning:	Ca. 19 min.	Ca. 14 min.
Volymförlust:	Ca. 3%	Ca. 3%
Densitet:	1,29 g/ml	1,03 g/ml
Shore A:	Ca. 25	18
E-modul 100%:	Ca. 0,4 N/mm ²	0,3 N/mm ²
Brottöjning:	250%	350%
Elasticitet:	+/- 30%	
Härdsystem:	Härddar med luftens fuktighet	
Härdning:	Ca. 1-2 mm/24 timmar	
Temperaturbeständighet:	-50°C till 150°C	
Arbetstemperatur:	+5°C till +40°C	
Fogrörelse:	30%	
Lagring:	Hållbarhet 12 månader från produktionsdatum.	

Allmänt













LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70.

Färger:

			
Transparent	Vit	Råvit	Pärlyt
			
Manhattan	Grå	Koksgrå	Jasmin
			
Sand	Bahamabeige	Brun	Svart

LIP -när man bygger på kvalitet!

LIP
SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: